


Morsetto	MAXIMA PRESENZA DISPONIBILE SEC. SEC. 20/25/30/35		
	20/25	30/35	40/45
Cartridge (A)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (B)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (C)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (D)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (E)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (F)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (G)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (H)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (I)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (J)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (K)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (L)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (M)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (N)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (O)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (P)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (Q)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (R)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (S)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (T)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (U)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (V)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (W)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (X)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (Y)	0,5	0,7	0,7
Cartridge (Z)	0,5	0,7	0,7

**Utilizzo su morsetti HMFA.2:**  
 inserire una piastrina terminale tra due morsetti adiacenti, a causa del maggior spessore della cartuccia.

**Use on HMFA.2 terminal blocks:**  
 insert an end plate between two adjacent terminal blocks, due to the greater thickness of the cartridge.

Cartuccia porta componente vuota, adatta a MF100, MF100GR, DA100, DA100GR, HF300GR

<b>Serie</b>	CPF
<b>Codice</b>	CPF05
<b>Sigla</b>	CPF/5
<b>Codice doganale</b>	85389099
<b>DATI TECNICI</b>	
<b>Tipologia</b>	Cartuccia porta componente
<b>Sottotipologia</b>	vuota, per serie MPFA, DSFA e HMFA
<b>Colore</b>	Verde
<b>Confezione</b>	20
<b>Materiale</b>	Poliammide UL94-V0
<b>Larghezza (passo)</b>	6 mm
<b>Lunghezza</b>	33 mm
<b>Altezza</b>	(2)
<b>Corrente</b>	6,3 A (1)
<b>Tensione</b>	320 V (1)
<b>Adatto per</b>	MF100, MF100GR, DA100, DA100GR, HF300GR



1 (1) limitare a max. 6,3A 250V con fusibile ø 5 x 20 mm, limitare a max. 10 A con perno in ottone VL1032 (2) l'altezza dipende dal montaggio sui morsetti relativi e dalla guida DIN (vedi tabella)

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Cartuccia porta componente vuota, adatta a MF100, MF100GR, DA100, DA100GR, HF300GR